

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC14-5FD0




Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	178,00 A
Verlustleistung	0,469 kW

### Mechanische Daten

Breite	357,0 mm (14,06 in)
Höhe	321,0 mm (12,64 in)
Tiefe	221,0 mm (8,70 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	56,80 kg (125,22 lb)

### Anschlüsse

#### Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M8
------------	----------------------------------

#### Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M8
------------	----------------------------------

#### Motorleitungslänge, max.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

#### PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------