



SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 32 A, gS, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	SITOR-Zylindersicherungseinsatz
Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gS
Größe des Sicherungseinsatzes	22x127 mm
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Versorgungsspannung / bei DC	1 000 V
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	1 500 V
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	32 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Nennwert	32 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schlagmelder	Nein
Mechanischer Aufbau	
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	112 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

EG-Konf.

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC2332-0MK>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC2332-0MK>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC2332-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC2332-0MK)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



