



Hilfsstromschalter anbaubar für FI-Schutzschalter für 100+125A, 1S+1Ö

| Ausführung                                    |                              |                 |
|---|------------------------------|-----------------|
| Produkt-Markenname                            | SENTRON                      |                 |
| Produkt-Bezeichnung                           | Hilfsschalter                |                 |
| Ausführung des Produkts                       | anbaubar                     |                 |
| Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut | Nein                         |                 |
| Versorgungsspannung                           |                              |                 |
| Betriebsspannung                              | 230 V                        |                 |
| • Bemessungswert                              |                              |                 |
| Schaltvermögen                                |                              |                 |
| Schaltvermögen Strom / Nennwert               | 5 A                          |                 |
| Steuerstromkreis                              |                              |                 |
| Spannungsart / der Steuerspannung             | AC/DC                        |                 |
| Produktdetails                                |                              |                 |
| Anzahl der Fehlersignalschalter               | 0                            |                 |
| Anzahl der Öffner                             | 1                            |                 |
| Anzahl der Schließer                          | 1                            |                 |
| Anzahl der Wechsler                           | 0                            |                 |
| Produkterweiterung / montierbar               | FI-Schutzschalter            |                 |
| Produkterweiterung                            | Hilfsstromschalter           |                 |
| Mechanischer Aufbau                           |                              |                 |
| Höhe  | 87 mm                        |                 |
| Breite  | 9 mm                         |                 |
| Tiefe   | 60 mm                        |                 |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten          | 1                            |                 |
| Nettogewicht                                  | 61 g                         |                 |
| <b>allgemeine Produktzulassung</b>            | <b>Konformitätserklärung</b> | <b>Sonstige</b> |



[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5SW3330>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SW3330>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SW3330](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SW3330)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





