



Modulo 8 uscite HDMI 1.4 per matrici modulari AV
Cod.Art.: 38254

Descrizione

- 8 uscite HDMI di tipo A
- Supporta risoluzioni fino a 4Kx2K @ 30Hz
- Supporta vari formati audio digitali: audio stereo, PLPCM 7.1ch, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio (frequenza di campionamento da 32 a 192 kHz)
- CEC e ARC non sono supportati
- 2 anni di garanzia

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di Banda Supportata: 10.2 Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- EDID Pass Through: -
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: -
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Ingressi: -
- Uscite: 8 x HDMI (Femmina)
- Controllo: -

- Alimentazione: -

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.47kg (1.04lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Peso Lordo: 0.71kg (1.57lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- 8 Port HDMI Schede Output

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38254
- EAN: 4002888382540