



Modulo 8 uscite DVI Single Link per matrici modulari AV

Cod.Art.: 38256

Descrizione

- 8 uscite DVI
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 @ 60Hz
- Supporta vari formati audio digitali come: audio stereo, PLPCM 7.1ch,
- 2 anni di garanzia

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: DVI-D
- Standard delle Interfacce: DVI-D 1.0 (Single Link)
- Larghezza di Banda Supportata: 4.95 Gbps
- Risoluzione Massima: 1920x1200@60Hz
- EDID Pass Through: -
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: -
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Ingressi: -
- Uscite: 8 x DVI (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentazione: -

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.5kg (1.1lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Peso Lordo: 0.75kg (1.65lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- 8 Port DVI Schede Output

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38256
- EAN: 4002888382564