



Modulo 8 ingressi HDBaseT per matrici modulari AV

Cod.Art.: 38258

Descrizione

- 8 Ingressi HDBaseT C6 (RJ45)
- 1 Porta RJ45 per connessione LAN (Fast Ethernet, 100BaseT)
- Supporto risoluzioni fino a 4Kx2K @ 30Hz ad una distanza massima di 70m e fino a 1080p60 ad una distanza massima di 100m
- Supporto 5Play, inclusi Power-over-HDBaseT (PoH) e controllo remoto (IR & RS232)
- Supporto di vari formati audio come Audio Stereo, LPCM 7.1Ch, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD Master Audio (frequenza di campionamento da 32 a 192kHz)
- 2 anni di garanzia

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDBaseT
- Standard delle Interfacce: HDBaseT 1.0
- Larghezza di Banda Supportata: 10.2 Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- EDID Pass Through: -
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: 30 - 50kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: -
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Ingressi: 8 x RJ45 (Femmina)

- Uscite: -
- Controllo: 8 x RJ45 (Femmina)
- Alimentazione: -

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.79kg (1.74lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Peso Lordo: 1.03kg (2.27lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- 8 Port HDBaseT Schede Input

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38258
- EAN: 4002888382588

© LINDY 2019