



Cavo DisplayPort SLD, 7,5m

Cod.Art.: 41324

Descrizione

- Connettori DisplayPort Maschio / Maschio (digitale, 20 poli) con contatti dorati
- DisplayPort 1.4
- Supporto High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP e HDCP
- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600, 1600p e 4K (3840x2160p) a 60Hz (testato con GPU NVIDIA, non tutte le sorgenti possono essere in grado di raggiungere le risoluzioni massime indicate su lunghe distanze)
- Deep Colour 6, 8, 10, 12 e 16 Bit
- 8 canali, audio 24bit non compresso
- Larghezza di banda complessiva 10,8 Gbit/s; su distanze superiori a 3m banda garantita ridotta (1080p)
 - La riduzione della banda può variare in base alla lunghezza e alla qualità della scheda grafica
 - Chipset su Notebook e sulle Mainboard nella maggior parte dei casi hanno segnali in uscita più deboli rispetto alle schede grafiche
 - Alcuni Chipset su Notebook (per esempio Mobile Intel 4 Series Express) non supportano cavi più lunghi di 10m
 - Schede grafiche di alta qualità (per esempio NVidia FX580) supportano risoluzioni di 2560x1600 anche fino a 20m
- Lunghezze disponibili: da 7,5 a 20m
- Garanzia 10 anni