

Istruzioni

Webcam

Cod. 1601925 / FULL WEBCAM RF-WC720P

Cod. 1923819 / WEBCAM FULL-HD RF-WC1080P

Utilizzo conforme

Questo dispositivo plug and play fornisce una qualità video di 720 P (cod. 1601925) / Full HD 1080 P (cod. 1923819) con un microfono incorporato per un audio cristallino. Si collega alla porta USB del computer e ha un versatile sistema di montaggio per desktop o laptop.

Progettata per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

- Webcam
- CD driver (cod. 1601925)
- Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.


Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di tutti gli altri dispositivi collegati al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico o in un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.
- Se il dispositivo diventa caldo dopo un uso prolungato, uscire dall'applicazione videocamera e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente.

Componenti principali



- 1 Copriobiettivo
- 2 Cavo di collegamento USB

- 3 Supporto da tavolo / montaggio su portatile
- 4 Microfono

Funzionamento

a) Plug and Play

- Collegare il dispositivo a una porta USB (min. USB 2.0) sul computer.
- Windows® avvia automaticamente l'installazione dei driver necessari. Seguire le istruzioni sullo schermo.
 - Nel caso in cui si verificano problemi, consultare il manuale di supporto del computer.
- Controllare che sia installato quanto segue:
 - Dispositivo video USB (per la manipolazione delle immagini della fotocamera)
 - AMCap (per l'acquisizione dei video)
- Eseguire l'applicazione webcam desiderata.

b) Software (cod. 1601925)

→ Si noti che il sistema operativo o il software del webcam preferito potrebbe impedirvi di utilizzare due software di acquisizione video allo stesso tempo.

AMCap:

- Iniziare tramite il menu Start di Windows®.
- Usarlo per riprendere video e salvarli sul disco rigido.
- Per maggiori informazioni consultare la documentazione online.

c) Estrapolazione di immagine (cod. 1601925)

Il CD del driver fornito in dotazione contiene software di estrapolazione di immagini con cui è possibile estrapolare l'immagine della telecamera fino a 4608x3456 px (ca. 16 MP). L'extrapolazione è limitata ad immagini fisse, come per esempio le istantanee.

- Inserire il CD dei driver nell'unità DVD del computer.
- Fare doppio clic sul file eseguibile che termina in .exe. Seguire le istruzioni sullo schermo.
 - Selezionare "Eseguire automaticamente dispositivo video USB quando si avvia il computer" per l'avvio del **Dispositivo Video USB** all'avvio del computer.
- Una volta completata l'installazione, la risoluzione massima per le immagini fisse è 4608x3456 px.

Pulizia e manutenzione

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi, facendo attenzione a non graffiare il copriobiettivo.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Tensione / Corrente in ingresso.....	5 V/CC (via USB), min. USB 2.0
Potenza assorbita.....	max. 150 mA (cod. 1601925) max. 280 mA (cod. 1923819)
Materiale.....	Testa: Alluminio, base: plastica
Microfono.....	incorporato
Obiettivo	Fuoco fisso (cod. 1601925) Autofocus (cod. 1923819)
Angolo di visione	50° (cod. 1601925) 65° (cod. 1923819)
Risoluzione	1280 x 720, 30 fps (cod. 1601925) 1920 x 1080, 30 fps (cod. 1923819)
Estrapolazione.....	4608 x 3456 px (circa 16 MP) via software (cod. 1601925)
Codec Video.....	MJPEG, YUY2
Requisiti di sistema.....	Windows® XP 32/64 bit e versioni successive; DirectX 9.0 VGA
Condizioni d'esercizio.....	Da 0 a 40 °C, 5 - 80 % di umidità relativa
Condizioni di stoccaggio.....	Da 0 a 70 °C, 5 - 80 % di umidità relativa
Lunghezza cavo	148 cm
Dimensioni (L x A x P).....	57 x 30 x 82 mm
Peso	95 g