

# KERN CT300-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69-Schutz



## Sistema di misurazione

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Classe OIML:                       | C3       |
| Combined Error:                    | 0,017 %  |
| Load cell connection:              | 6-Leiter |
| Parametro nominale:                | 2        |
| Portata [Max]:                     | 300 kg   |
| Resolution Load cell â Verifiable: | 3000 e   |
| Y value:                           | 10000    |

## Condizioni ambientali

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima:   | -30 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 70 °C  |
| Temperatura d'impiego massima: | 40 °C  |
| Temperatura d'impiego minima:  | -10 °C |

## Imballaggio & spedizione

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxA): | 250 x 155 x 60 mm |
| Peso lordo:                     | 1,065 kg          |
| Peso netto:                     | 1 kg              |
| Spedizione:                     | 24 h              |
| Tipo della spedizione:          | Corriere          |

## Forma

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Dimensioni (LxPxA): | 130 x 31,5 x 31,5 mm |
| Lunghezza cavo:     | 5 m                  |

## Piktogramme

STANDARD

