

# KERN CR 2500-1Q1

Dinamometri in acciaio inossidabile

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema di misurazione

Classe OIML:	C1
Combined Error:	0,050 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	2,500 t
Resolution Load cell à Verifiable:	1000e
Y value:	10000

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-50 °C
Temperatura d'impiego massima:	70 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	250 x 155 x 60 mm
Peso lordo:	1,096 kg
Peso netto:	1,050 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Lunghezza cavo:	10 m
-----------------	------

## Piktogramme

### STANDARD

