

KERN CD40-3P1

Dinamometri in acciaio inossidabile

KERN[®]



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	40 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-35 °C
Temperatura d'impiego massima:	65 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	215 x 220 x 160 mm
Peso lordo:	3,200 kg
Peso netto:	2,706 kg
Spedizione:	48 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Lunghezza cavo:	15 m
-----------------	------

Piktogramme

STANDARD

