

KERN MPI200K-1S05

Bilancia pesapersona con piatto di pesata piatto e particolarmente grande su cui salire facilmente e in massima sicurezza



Forma

Dimensioni piatto di pesata (LxPxA): 430 x 370 x 50 mm

Materiale dell'alloggiamento: plastica

Materiale della piatto di pesata: Plastica

Superficie di pesata (LxP): 430 x 370 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	100 g
Portata [Max]:	200 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione impossibile
Riproducibilit�:	100 g
Risoluzione:	2000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Unit� di misura:	kg lb

Display

Altezza cifre di display: 3 cm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Autonomia:	20 h
Batteria:	4x 1.5V AAA

Categoria

Product Group: Bilancia pesapersona professionale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	510 x 420 x 415 mm
Peso lordo:	17,700 kg
Peso netto:	7,500 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere