

KERN HFD3T-3IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t

KERN[®]



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	200 g 500 g 1000 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min 10 min 10 min
Linearit�:	400 g 1000 g 2000 g
Portata [Max]:	600 kg 1500 kg 3000 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Precisione (di [Max]):	0,200 %
Range della tara:	2,999 t
Riproducibilit�:	200 g 500 g 1000 g
Risoluzione:	3 3.000 3.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display:	3 cm
---------------------------	------

Funzioni

Funzione standby:	si
-------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	95 %
Umidit� dell'aria minima:	10 %

Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK
Autonomia:	70 h
Autonomia:	30 h
Batteria:	1x12V Type 23A
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	110 V - 240 V AC

Servizi

Certificato DAkkS:	963-132H
Regolazione in loco:	961-252

Categoria

Product Group:	Bilancia da gru
----------------	-----------------

KERN HFD3T-3IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t



Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	725 x 270 x 265 mm
n/a:	3481
Peso lordo:	13 kg
Peso netto:	10 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	160 x 120 x 160 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Alluminio

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

