


KERN CO 2000-Y1

Celle di misura miniaturizzate a bottone in acciaio inossidabile

KERN[®]



Sistema di misurazione

| | |
|-----------------------|---------|
| Combined Error: | 0,500 % |
| Load cell connection: | 4-wire |
| Parametro nominale: | 1 |
| Portata [Max]: | 2 t |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------------|-------|
| Temperatura d'impiego massima: | 40 °C |
| Temperatura d'impiego minima: | 0 °C |

Imballaggio & spedizione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxA): | 120 x 90 x 85 mm |
| Peso lordo: | 145 g |
| Peso netto: | 97 g |
| Spedizione: | 24 h |
| Tipo della spedizione: | Corriere |

Forma

| | |
|-----------------|-----|
| Lunghezza cavo: | 2 m |
|-----------------|-----|