

Auto-Radio-Adapter - OPEL Art.Nr. 371733

Beschreibung:

ISO-Stecker auf OEM-Werks-Verkabelung

Fahrzeug: OPEL - alle Modelle

ausser:

Fahrzeug: OPEL - Astra H

Fahrzeug: OPEL - Frontera

Fahrzeug: OPEL - Monterey

Adapter-Belegung: Strom + 4 Lautsprecher

Länge: ca. 15 cm


Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines Autoradios mit ISO-Anschluss in Fahrzeuge mit OEM-Werks-Verkabelung.

Adapterkabel-Funktion:

Zündung aus - Radio aus!

Die Fahrzeug-Display Funktion wird eingeschränkt. Dieser Adapter wird benötigt wenn ein nicht OEM Gerät ins Fahrzeug eingebaut wird.

12 V + wird über Zündlogik - Klemme 15 gesteuert.

	
Schaltbild: PIN-Belegungen - Fahrzeug	
1 = nicht belegt	11 = Lautsprecher rechts hinten (+)
2 = nicht belegt	12 = Lautsprecher rechts hinten (-)
3 = nicht belegt	13 = Lautsprecher rechts vorne (+)
4 = Dauerplus	14 = Lautsprecher rechts vorne (-)
5 = elektrische Antenne	15 = Lautsprecher links vorne (+)
6 = Armaturenbeleuchtung	16 = Lautsprecher links vorne (-)
7 = Betriebsspannung (+12V)	17 = Lautsprecher links hinten (+)
8 = Minus	18 = Lautsprecher links hinten (-)

OPEL - alle Modelle

ausser:

OPEL - Astra H / Frontera / Monterey

SUZUKI - Wagon R+ - ab 06.00 bis 02.02

Adapterkabel: 4 Lautsprecher + Strom

Adapterkabel-Funktion:

Zündung aus- Autoradio geht aus.

Achtung:

**Durch den Einsatz dieses Adapters wird die
Datenwiedergabe des Fahrzeugdisplays eingeschränkt!**