

Drehmomentschraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 - 1,2 Nm

Produkteigenschaften

- Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789
- Drehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlusssaufnahme
- Drehmomentschrauber TSD-M ... sind einstellbar von 0,3 - 6,0 Nm

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356455589

Technische Daten

Maße

Länge (b)	150 mm
Höhe	36,5 mm
Breite (a)	36,5 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040409

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158

Drehmomentschraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC002132
ETIM 5.0	EC002132



UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

GOST / GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Schraubwerkzeug

BHN 5,5 - 1209965



BHN 8 - 1209978



Drehmomentschraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224

Zubehör

BHN 10 - 1209981



BHN 13 - 1209994



TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adapter

BF 6,3 - 1209936



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>