

# Bedienungsanleitung REWITEC® PowerShot® S/M/L

Zur Behandlung von Benzin- und Dieselmotoren mit Produkten  
aus der REWITEC® PowerShot®-Familie

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer innovativen Produkte entschieden haben! Mit dem bewährten REWITEC® PowerShot® und der patentierten Metallsilikat-Beschichtung können Sie u. a. folgendes erreichen:

- Senkung des Kraftstoffverbrauchs
- Senkung des Ausstoßes schädlicher Partikel und Abgase
- Längere Lebensdauer
- Optimierung der Motorleistung
- Reduzierung des Ölverbrauchs
- Verbesserung der Kaltstarteigenschaften
- Verbesserung der Laufruhe

Sie haben hiermit also den richtigen Schritt getan, um Ihren Motor langfristig zu schützen, gleichzeitig die Kosten zu senken und etwas für die Umwelt zu tun! Es gibt verschiedene (untereinander kompatible) Packungsgrößen des PowerShot®, welche auf den Hubraum abgestimmt sind. So verwendet man z.B. für einen Motor mit 5.000 cm<sup>3</sup> Hubraum einen PowerShot® M (bis 2.000 cm<sup>3</sup> Hubraum) **plus** einen PowerShot® L (bis 3.000 cm<sup>3</sup> Hubraum). Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter [support@rewitec.com](mailto:support@rewitec.com) oder per **Telefon 01805 / 78 06 63** (14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz).

## Anwendung für 4-Takt-Motoren

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein.
2. Den REWITEC® PowerShot® ca. 1 min kräftig schütteln.
3. Geben Sie nun die Hälfte des Inhalts der Flasche(n) zum warmen Motoröl. Danach die Flasche(n) wieder zuschrauben und noch einmal ca. 1 min kräftig schütteln. Anschließend den restlichen Inhalt zum warmen Motoröl geben.
4. Das Fahrzeug danach für mindestens 15 min fahren bzw. laufen lassen.
5. Nach ca. 1.500 km ist die Behandlung abgeschlossen (bitte führen Sie während dieser Zeit keinen Ölwechsel durch).

## Anwendung für 2-Takt-Motoren (Zweiräder und Motorboote)

1. Der Motor sollte Betriebstemperatur haben, mind. aber 15 min gelaufen sein.
2. Den REWITEC® PowerShot® ca. 1 min kräftig schütteln.
3. Geben Sie die Hälfte des Inhaltes der Flasche(n) in den halbvollen Tank. Nun die Flasche(n) wieder zuschrauben und noch einmal ca. 1 min kräftig schütteln. Anschließend den restlichen Inhalt in den halbvollen Tank geben.
4. Das Fahrzeug danach für mindestens 15 min fahren bzw. den Motor für ca. 15 min laufen lassen.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Flüssigkeit nicht trinken. Berührung mit der Haut vermeiden. Könnte leicht reizend für die Augen sein. Spülen Sie die Augen gründlich mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Reizung nicht verschwindet. Nicht gegen offene Flammen schütten bzw. stellen.

### Lagerungshinweise:

Produkte immer aufrecht stehend lagern! Bei Raumtemperatur lagern.

PowerShot® S:	Behandlung von Pkws, Zweirädern und Bootsmotoren bis 600 cm <sup>3</sup>
PowerShot® M:	Behandlung von Pkws und Bootsmotoren bis 2.000 cm <sup>3</sup>
PowerShot® L:	Behandlung von Pkws und Bootsmotoren bis 3.000 cm <sup>3</sup>

QR-Code scannen  
und Download-Center auf  
[www.rewitec.com](http://www.rewitec.com) öffnen.

