

Montageanleitung Danfoss RAV Adapter



Bild 1



Bild 2

Bild 1 | Ventil

Bild 2 | RAV Adapter spreizen und aufklicken



Bild 3



Bild 4

Bild 3 | evtl. Sicherungsschraube montieren

Bild 4 | Pin bis Anschlag auf Ventilstößel aufschieben. Pin muss bündig mit weißem Kupplungsring sein. (Falls der Pin zu lang ist, kann er nach Bedarf gekürzt werden.)




Bild 5 | Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug).



Bild 6



Bild 7

Bild 6 | Version Kupplungsring 2011

Bild 7 | Version Kupplungsring 2012

ACHTUNG! Wichtiger Montagehinweis

Bitte entfernen Sie die Sicherungsschraube ganz.
 Adapter spreizen und über das Ventil ganz nach hinten aufschieben. Der Adapter muss hörbar einrasten (wichtig).
 Die Sicherungsschraube sichert den Adapter lediglich gegen das Herunterrutschen und muss somit nicht fest gezogen werden.
 Zu festes Anziehen drückt den Adapter zusammen und sein Außengewinde (M30 x 1,5) wird reduziert, so dass der weiße Kupplungsring nicht ordentlich festgeschraubt werden kann und der Regler nicht genügend Halt bietet.
 Kupplungsring handfest aufschrauben (ohne zusätzliches Werkzeug). Vorsicht, der Kupplungsring darf nicht überdreht werden.
 Jetzt können Sie den Energiespar-Regler auf den Kupplungsring aufklicken (nicht drehen!).
 Sollte trotz korrekter Montage der Regler nicht genügend Halt auf dem Ventiel finden, empfehlen wir die Nutzung eines Messingadapters.