

LED Light-Bar Arbeitslicht 9–32 Volt

LED-Arbeitsscheinwerfer Art.90453

Die LED-Arbeitslampe unterstützt Sie bei landwirtschaftlichen Arbeiten, Straßentransport, Segeln usw. Für einen breiten Anwendungsbereich sorgen vor allem die hochleistungsfähigen LEDs, die es ermöglichen, den Arbeitsbereich bei niedriger Stromaufnahme zu beleuchten. Die Lichtstärke ist vergleichbar mit dem Licht der Standardlichtquellen. Das Gehäuse und die einzelnen Bauteile der Lampe sind aus temperaturbeständigen Kunststoffen hergestellt, die widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen sind.

[Produktblatt \(PDF\)](#)

Eckdaten

- Gelenkhalter
- 9 OSRAM Power-LED
- Vergleichbar mit ca. 50 bis 70 Watt Glühbirne
- Absolut wasserdicht, widerstandsfähig gegen Eintauchen im Wasser
- Schockfeste Konstruktion
- Einfache und feste Montage
- Anschlusskabel 1,5 m
- Technische Daten

- Leuchtmittel-Typ 9 LEDs
- Abm. (B x H x T) 100 x 100 x 74 mm
- Betriebsspannung 12 bis 48 V
- Leistung 15 W
- Lichtstrom pro Lichtquelle 1300 lm

