

Datenblatt

Einbau Normsteckdose Metall, mit Schnappdeckel

Art. Nr. 53114330 (IV)
Art. Nr. 53114321 (EV)
Conrad Art.: 845590 (53114322)

25.07.2017

Spannungsbereich: max. 24 Volt
Strombelastung: max. 16 Ampere
Anschluss: 6,3 mm Flachsteckanschluss
Einbauöffnung: 18 mm

Material Klappdeckel:


Deckel: PA 6, schwarz
Halter: PA 6, schwarz

Material Einbausteckdose:

Gehäuse: Al Cu Mg Pb bk
Mutter: Cu Zn 40 bk
Kontaktfeder: Cu Sn 6 bk
Sockel: PA 6.6 schwarz
Steckerzungen: Cu Sn 6 versilbert

**Einbau Normsteckdose
 Metall, mit Schnappdeckel**

25.07.2017



*Passend für 2 pol. Fastin-Faston
 Steckhülsegehäuse AMP Nr. 180907-0*
*Suitable for 2 pole Fastin-Faston
 adapter plug housing AMP no. 180907-0*
*Propre à 2 pôles Fastin-Faston
 Carter d'adaptateur à douille AMP no. 180907-0*