

## **Artikel-Nr. 852108, KLEMMVERBINDER-SET**

### **Klemmverbinder rot**

Breite:	20 mm
Länge:	22 mm
Querschnittsbereich:	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Ausführung:	E - CU , galvanisch verzinkt
Isolierstoff:	PVC
Elektrische Daten:	10 Ampere , max. 300 Volt

---

### **Klemmverbinder blau**

Maximum electrical rating: 600 VOLTS MAX.

Maximum Temperature: 105 °C

Terminal material: Brass

Plating: Electro tin plated

Insulation material: Nylon

Wire Range

16~14 AWG

1.5~2.5 mm<sup>2</sup>

LxBxH: 26x19,5x7,5mm

22.04.10