

## Powerstecker 20 A

# Datenblatt

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt
max. Strombelastung:	20 Amp. bei 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Kabelquerschnitt
Temperaturbelastung bei 25 Amp.:	144 K
Anschlüsse:	Crimpanschlüsse
Material:	
Gehäuse:	Polycarbonat 2405
Temperaturbelastung:	Max. 135 °C
Anschlussfeder:	Cu Sn 6
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 38 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5
Feder:	Cr Ni 17
Kabel:	Cu-Litze, PVC Ummantelt 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>