

# Montageanleitung Spannungsreduzierer Festeinbau für Beleuchtung

**SECORIT®**  
Electronic - rund um's Auto



Anschluss 24 Volt Eingang max. 70 Watt pro Leitung		Anschluss 12 Volt Ausgang max. 70 Watt pro Leitung
1 (L)	gelb / yellow / jaune geel / amarillo	Blinkleuchte links / flashing light left / clignotant à gauche / Richtingaanwijzer links intermitente a la izquierda
2 (54g)	blau / blue / bleu blauw / azul	Nebelschlussleuchte / rear fog light / feu brouillard arrière Mistachterlicht van schakelaar / niebla alumbrado
3 (31)	weiß / white / blanc wit / blanco	Masse für Stromkreis / earth for circuit / terre pour circuit Masa voor de kontakten / Masa para circuito
4 (R)	grüne / green / vert groen / verde	Blinkleuchte rechts / flashing light right / clignotant à droite Richtingaanwijzer rechts / intermitente a la derecha
5 (58R)	braun / brown / brun bruin / marrón	Rechte Schlussleuchte / right rear light / feu arrière droit Achterlicht rechts / alumbrado a la derecha
6 (54)	rot / red / rouge rood / rojo	Bremsleuchten / stop lights / feux stop Stoplichten / luz de freno
7 (85L)	schwarz / black / noir zwart / negro	Linke Schlussleuchte / left rear light / feu arrière à gauche Achterlicht links / alumbrado a la izquierda