



Bestell-Nr.

Vp.

Druckluft-Fanfaren

Highway

für Fahrzeuge mit Druckluftbremsanlage.

Mit 2 Schalltrichtern.

Haube und Schalltrichter verchromt,
Fuß mattschwarz.

Druckluftbereich 4-8,5 bar.

300 Hz (Schalltrichter 295 mm lang)

320 Hz (Schalltrichter 340 mm lang)

ⓔ3 42926

ⓔ3 42926

3PB 005 411-001

1

Druckluft-Zweiklang-Fanfare

Zubehör:

(wird getrennt bestellt und geliefert)

Fanfare kann über folgende Bedienelemente
geschaltet werden:

9XL 715 989-001

1

Zugventil

Montage am Dach der Fahrerkabine.

Bedienung durch ummanteltes Zugseil,
120 cm lang.

9XL 715 990-001

1

Fußventil

Montage am Boden der Fahrerkabine.

Bedienung durch Fußdruck.

9XL 715 991-001

1

Elektroventil, 24V

Montage im Motorraum.

Bedienung über Horndruckknopf.

Leistungsaufnahme: 20W.