

Steckdosen  
SCHUKO® USB-Steckdose  
mit erh. Berührungsschutz



Mit Steckanschluss.

2-polig (2 P + E)

Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.

Mit USB Typ A Steckbuchse.

Mit elektronischem Kurzschlusschutz.

Mit elektronischem Überlastschutz.

Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.

Nennspannung: 250 V~, Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %, Nennfrequenz: 50 Hz, Verlustleistung: 0,1 W,

Lastart: SCHUKO® Steckdose, Nennstrom: 16 A, Lastart: USB-Anschluss, Nennstrom: 700 mA

Schutzart Gerät: IP 20, SELV, Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C,

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm, Einbautiefe: 35 mm,

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert., Keine Datenübertragung möglich.,

Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Bestellnummer: 2011-0-6157

Artikelnummer: 20 EUCBUSB-214

EA-Nummer: 4011395164327