

1166124 LAS LED RÜCKLEUCHTEN FÜR ANHÄNGER 12 V

Entgegen der Angaben des mitgelieferten Beiblatts ist die Kontaktbelegung folgende:

Weiss = gemeinsame Masse

Schwarz = Licht und Kennzeichenbeleuchtung (Strom ca. 63mA)

Rot = Bremslicht (Strom ca. 90mA)

Gelb = Blinker (Strom ca. 85mA)

Art.-Nr.: 10103

LED-RÜCKLEUCHTEN-SET für Anhänger

- Mit 4 Anschlusskabeln für 12 Volt-Anschluss
- 2 Leuchten mit 4 Funktionen: Schlusslicht, Bremslicht, Blinker, Kennzeichenbeleuchtung
- Schlagfester Kunststoff, hochwertige Verarbeitung
- Schnelle und sichere Montage
- Zum Schrauben, Lochabstand 57 mm
- Maße: 105 x 98 x 35 mm
- Mit E-Zulassung

Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein EAL Produkt entschieden haben. Das LED-Rückleuchten-Set für Anhänger ist rüttelfest, wartungsfrei, wasserresistent und äußerst langlebig. Die nachfolgenden Informationen ermöglichen Ihnen eine einfache und schnelle Montage:

1. Stellen Sie sicher, dass die Leitungen während der Montage spannungsfrei sind.
2. Befestigen Sie die Rückleuchten unter Einhaltung der Anbaumaße gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mit Hilfe der vorgefertigten Löcher auf der Rückseite der Leuchten an Ihrem Fahrzeug.
3. Schließen Sie die einzelnen Leitungen der Farbbelegung nach wie folgt an:
 - **rot** = Bremse
 - **weiß** = Masse
 - **grün** = Blinker
 - **braun** = Licht

Bei einigen Fahrzeugen kann es zu Fehlermeldungen speziell der Blinkerfunktion durch die niedrige Last kommen. Diese können von KFZ-Elektrikern durch Einsetzen eines Lastwiderstandes problemlos behoben werden.

Überprüfen Sie vor Antritt der Fahrt die Funktionsfähigkeit der einzelnen Rückleuchten.