

Datenblatt

Power USB Einzelsteckdose mit Montageplatte

Art. Nr. 67332000 (IV)

Art. Nr. 67332500 (EV)

18.05.2017

Spannungseingang	8 - 34 Volt
Spannungsausgang:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	3 A
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden offen
Paneldicke:	von 2 mm bis 16 mm
Einbaubohrung:	27,8 mm

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	110 °C
Montageplatte:	ABS

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

Power USB Einzelsteckdose

mit Montageplatte

Art. Nr. 67332000 (IV)

Art. Nr. 67332500 (EV)

18.05.2017

