

Dach-Antenne 16V AM / FM aktiv - 76 ° - 17 cm Rubber-Flex - RAKU - Phantomspeisung möglich



- ArtNr: **150610**
- EAN: **4005127156100**


Abbildung ähnlich

Universal Dachantenne

- Anschlüsse: **RAKU II / HC97 / RAST II**
- Antennenfuß-Durchmesser: **45 x 56 mm**
- Betriebsspannung: **12 VDC**
- Bohrloch Durchmesser: **19,5 bzw 14,8 x 14,8 mm**
- Einbautiefe: **15 mm**
- Einbauwinkel: **76 Grad**
- Farbe: **Schwarz**
- Frequenzbereich AM: **145 - 6.200 kHz**
- Frequenzbereich FM: **87,5 - 108 MHz**
- Impedanz: **75 - 150 Ohm**
- Kabel-Typ: **RG174**
- Kabelanschluss Fest: **Nein**
- Kabelanschluss Schraubbar: **Ja**

- Kabellänge: **0,5 m**
- Montageort: **KFZ Dach**
- Phantomspeisung möglich: **ja**
- Stablänge: **170 mm**
- Stabmaterial: **Fiberglas**
- Stromaufnahme: **50 mA**
- Verstärkung: **16 AM / 10 FM dB**
- Verstärkung AM: **16 dB**
- Verstärkung FM: **10 dB**

150610



□ 14,8 mm
Ø 14 mm



