

# LED Signalleuchte orange Flash 12-24 Volt

Art. 90505

LED Farbe: orange

10 Blitzmuster:

1. Single flash 100 pro Minute
2. Quad (links-rechts Split) Blitz 75 pro Minute
3. Quint (links-rechts geteilt) 60 pro Minute
4. Triple (links-rechts Split) 100 pro Minute
5. Mega Blitz 1200 pro Minute
6. Double (links-rechts Split) 75 pro Minute
7. Triple Flash 100 pro Minute
8. Single (ECE) (1) Blitz 93 pro Minute
9. Single (ECE) (2) Blitz 146 pro Minute
10. Kombiflash 112 pro Minute

Betriebsspannung: 10V -30 V

Schutzklasse: IP67

Standard: ECE R65 Blitz / EMV R10

-10 unterschiedliche Blinkfrequenzen einstellbar

-Vollvergossene LED Leuchte

-Modernste LED Technik

-mit ca.30 cm Meter Kabel

-mit *E-Zulassung* für den europäischen Straßenverkehr

-IP67

-12-24 Volt max 12 Watt

-Maße: 55x55mm

-4 verschiedene Blinkfrequenzen einstellbar

LED Signalleuchte mit 10 verschiedenen Blinkfrequenzen.

Die Leuchte ist vollvergossen und mit einem 3 Meter Anschlusskabel ausgestattet.

Robuste und langlebige LED Leuchte neuester Technik.

Plus = rot

Minus/Masse = schwarz

Frequenzverstellung = weiß kurz mit rot verbinden / kurzer Kontakt evtl. mit Drucktaster