

# PROTECH S0233



**250** LUMEN



**300** METER LEUCHTWEITE



**100** STUNDEN AKKULAUFZEIT



**IP67** STAUB- UND WASSERDICHT



**1** METER UNTERTAUCHEN



## FOLGE UNS

 Favour Europe

 favour\_europe



**FAVOUR**