

Datenblatt

Profi-Akku-SMD-LED-Leuchte 3W+1W Art. 42417



- 8 leuchtstarke SMD LED und 1 zusätzliche LED im Lampenkopf
- Li-Ion Akku 3,7V (2.000mAh)
- Ladezeit: ca. 3 Stunden
- Leuchtdauer: SMD-LED bis zu 3,5 Stunden, Taschenlampe bis zu 7,5 Stunden
- Ergonomisch geformtes, gummiertes Gehäuse, weitestgehend öl- und säureresistent
- Aufhängevorrichtung um 360° dreh- und klappbar
- Integrierter Magnet auf der Rückseite
- Standsicheres Tischladegerät, auch zur Wandmontage geeignet
- An-/Aus-Schalter
- IP 54: staub- und spritzwassergeschützt



ca. 250/70Lumen
Farbtemperatur 6.400K
Tageslicht
🕒 > 50.000h

3+1W

(Abb. ähnlich)

Für die Verwendung im Aussenbereich.
- IP 54 -



Technische Daten:
6400K / 250/70Lumen
Gewicht ca. 0,55 kg
EAN: 4011160424175
Verpackungsmaße: 220x65x350 mm

