

## KMM-BT205

EAN: 0019048224750



- ✓ Bluetooth (2 Phone Pairing)
- ✓ 5 Audio-Geräte Pairing
- ✓ Kenwood Remote App
- ✓ Preout 2,5 Volt
- ✓ Easy Pairing
- ✓ iPod - Steuerung
- ✓ AAC/FLAC/MP3 WAV/WMA
- ✓ 3-Weg Aktivweiche
- ✓ A2DP Streaming inkl. AVRCP 1.5
- ✓ Spotify Control
- ✓ Kurzes DIN-Gehäuse
- ✓ 13-Band EQ Laufzeitkorrektur



### USB / iPod

- Wiedergabeformate: AAC, FLAC mit bis zu 96 kHz / 24 bit (verlustfreier Audio Codec), WAV, MP3, WMA & TAG-Anzeigen
- Beleuchteter USB-Anschluss inkl. iPod-Steuerung, AOA 2.0
- Wiederholfunktion & Zufallswiedergabe

### Audio

- Sound DSP mit 13-Band Equalizer und Preset EQ (7 Voreinstellungen & 1 x frei wählbar)
- Digitale Laufzeitkorrektur (DTA) für optimale Klangqualität
- 3-Weg Aktivweiche
- 5-stufiger Bass-Boost- und 2-stufige Loudness-Funktion
- „Drive EQ“ zur Soundoptimierung in Abhängigkeit der Lautstärkeeinstellung

### Anschlüsse

- iPod/iPhone-Direkt-Steuerung über USB-Port mit bis zu 1.5 A Ladestrom
- AOA2.0 zur Steuerung von kompatiblen Smartphones ab Android 4.1 via USB, "Kenwood Music Play"-App muss installiert werden
- Front AUX-IN (3,5 mm Klinke) & USB-Eingang mit Schutzabdeckung
- Umschaltbarer Cinch-Vorverstärkerausgang: Rear/Subwoofer
- Anschluss für KFZ-spezifische Lenkradfernbedienung über optionalen Adapter
- Rückseitiger Eingang für Freisprechmikrofon

### Tuner

- UKW/MW/LW-Hochleistungstuner
- Radio Daten System, Radio Text, PTY
- Permanenter Festsenderspeicher für 24 Stationen (18 x UKW, 6 x MW/LW)

### Allgemein

- Abnehmbares Bedienteil, 13-stelliges, 12,5 mm hohes LC-Display mit "VA"-Technologie für bessere Ablesbarkeit, manueller Dimmer
- Über 30 % geringere Einbautiefe (kein CD-Laufwerk): gesamt 100 mm
- Bluetooth-Modul mit Audio-Streaming und erweiterten AVRCP 1.5-Steuerungsfunktionen
- 2 Telefone parallel koppelbar
- 5 Audio-Streaming-Geräte gleichzeitig koppelbar (Kenwood Music Mix)
- Kenwood Remote App
- Spotify Control
- „EASY PAIRING“-Funktion für iPhone & Android
- Kompatibel mit iPhone Sprachsteuerung „Siri“
- „TEL-Direktzugriff“-Taste
- Drehregler, Music Search- / Rückkehr- Taste
- iPod/iPhone-Funktionen: „Alphabet & Skip Search“, „All Random“ und „App & iPod Control Mode“ sowie „2 Speed Search“
- Besonders niedriger Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung (ACC OFF)

Vorabinformation - Änderungen vorbehalten!

### ✓ SPOTIFY CONTROL



Das KMM-BT205 ist mit einer eigenen Quelle zur Steuerung der Spotify-App auf einem angeschlossenen Smartphone ausgestattet. Die Verbindung vom Smartphone kann je nach dessen Betriebssystem per BT oder USB erfolgen. So können alle wichtigen Funktionen wie das Auswählen einzelner Alben oder Titel genauso einfach wie das Abspielen von Playlisten oder Stations erfolgen.

### ✓ KENWOOD MUSIC MIX



Kenwood Music Mix ermöglicht es, bis zu 5 Bluetooth-Audioquellen gleichzeitig mit dem Autoradio zu koppeln und jederzeit ohne Unterbrechung zwischen den A2DP-Streams der einzelnen Player hin- und her zu schalten. Dies kann entweder über eine Taste am Autoradio oder einfach über das Starten eines der Musikplayer geschehen. Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Zuspelern geht dabei ohne Verzögerung vonstatten.

### ✓ DSP MIT DIGITALER LAUFZEITKORREKTUR



Mit dem DSP des KMM-BT205 kann der Klang im Auto in vielerlei Hinsicht verbessert werden. Der Equalizer mit 13-Bändern erlaubt beispielsweise das Ausgleichen fahrzeugspezifischer Überhöhungen oder Senken im Frequenzgang und sorgt so für ein harmonisches Klangbild. Die digitale Laufzeitkorrektur ermöglicht das Ausgleichen der durch die Lautsprecherposition hervorgerufenen Beeinflussung der akustischen Raumabbildung.