



Produktseite

## BATTERIELADER START 170

Art.-Nr.: 85064

- Starthilfe Einrichtung 100A (0V) & 60A (1V)
- Sicherungen 2x 40A
- Verpolschutz
- Ladekabel mit isolierten Ladezangengriffen

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Ausgangsspannung:	12 V
Netzleistung:	200 - 1200 W
Ladestrom eff.:	18 A
Ladestrom arithm.:	12 A
Kapazität des Akkus:	20 - 150 Ah
Anzahl Schmelzsicherung:	2 Stk.
Schmelzsicherung:	40 A
Starthilfe-Einrichtung 1 V:	6 A
Starthilfe-Einrichtung 0 V:	100 A
Maße LxBxH:	330 x 150 x 265 mm
Nettogewicht:	5,5 kg
Bruttogewicht:	5,98 kg



VE 72



L 385 x B 195 x H 290 mm

GTIN-Code

4015671850645