

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)



130 Verteilerblöcke im Querschnitt 0,14 ... 4 mm², 60 Tragschienenadapter, 20x Schraubflansch, Steckbrücken und Markierung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626906911
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3500,000 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen

Technische Daten

Allgemein

Set besteht aus	10 Stk 3273352 PTFIX 6/12X2,5 GY
	15 Stk 3273354 PTFIX 6/12X2,5 BU
	10 Stk 3273356 PTFIX 6/12X2,5 RD
	10 Stk 3273264 PTFIX 6X2,5 GY
	10 Stk 3273266 PTFIX 6X2,5 BU
	10 Stk 3273268 PTFIX 6X2,5 RD
	10 Stk 1028067 PTFIX 2X2,5 GY
	10 Stk 1028068 PTFIX 2X2,5 BU
	10 Stk 1028069 PTFIX 2X2,5 RD
	15 Stk 1091671 PTFIX 6/12X2,5 GNYE
	10 Stk 1091668 PTFIX 6X2,5 GNYE
	10 Stk 1091665 PTFIX 2X2,5 GNYE
	40 Stk 3274054 PTFIX-NS35
	20 Stk 3274056 PTFIX-NS35A
	20 Stk 3274060 PTFIX-F
	10 Stk 3030161 FBS 2-5

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Technische Daten

Allgemein

	1 Karte 0804183:0001 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10
	1 Karte 0804183:0011 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20
	2 Karten 0804206 SK 5/3,8: L1-N,PE
Anzahl der Etagen	1
Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Offene Seitenwand	Nein

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Set-Inhalt

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 GY - 3273352



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 BU - 3273354



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 RD - 3273356



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Adapterplatte

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Verteilerblock - PTFIX 6/12X2,5 GNYE - 1091671



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 41 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: Fliegend, Direktmontage mit Flansch, kleben

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 GY - 3273264



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 BU - 3273266



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 RD - 3273268



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 6X2,5 GNYE - 1091668



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 16 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: Fliegend, Direktmontage mit Flansch, kleben

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 GY - 1028067



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 BU - 1028068



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 RD - 1028069



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: rot, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter

Verteilerblock - PTFIX 2X2,5 GNYE - 1091665



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grün/gelb, Montageart: Fliegend, Direktmontage mit Flansch, kleben

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35 - 3274054



Tragschienenadapter, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Tragschienenadapter - PTFIX-NS35A - 3274056



Tragschienenadapter, Breite: 10,3 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Flansch - PTFIX-F - 3274060



Flansch, mit Anschraubfixierung, Breite: 8,6 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

Steckbrücke - FBS 2-5 - 3030161



Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot

Marker für Klemmen - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - 0804183:0001



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß

Marker für Klemmen - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 0804183:0011



Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß

System-Paket - CASE PTFIX L-BOXX DE - 1092040

Set-Inhalt

Kennzeichnungskarte - SK 5/3,8: L1-N,PE - 0804206



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5 mm