

Datenblatt

Verlängerungskabel

Art. Nr. 67814010 (IV)
Art. Nr. 67824010 (EV)

03.07.2018

Spannungsbereich: max. 24 Volt
Strombelastung: max. 8 Ampere
Sicherung: 8 Ampere

Material Stecker:

Gehäuse: ABS
Temperaturbelastung: max. 110 °C

Anschlußfeder: Cu Sn 6
Oberfläche: blank gebeizt

Kontaktfeder: Cu Zn 37 F45
Oberfläche: gal. Ni 5

Steckerstift: Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche: gal. Ni 5

Material Kupplung:

Stufenhülse: PVC 7030

Gehäuse: Polycarbonat
Temperaturbelastung: max. 135 °C

Kontaktfeder: Cu Sn 6 HV 160
Oberfläche: gal. Ni 5

Kontakthülse: Cu Zn 37 F45
Oberfläche: gal. Ni 5

Kabel: Flachleitung, Kupferlitze, PVC-Ummantelt
Querschnitt: 2x0,75 mm²
Länge: 4 m

Verlängerungskabel

Art. Nr. 67814010 (IV)

Art. Nr. 67824010 (EV)

03.07.2018

