

DMH-A3300DAB

Die Ausstattung im Detail:

- 6,2" Clear Resistive-Touchpanel
- Anbindung kompatibler Smartphones möglich per Weblink (u.a. YouTube, yelp)
- Digitalradio (DAB)-Empfänger integriert
- Automatische UKW-Umschaltung in noch nicht mit Digitalradio versorgten Gebieten
- UKW/MW: 24 Speicher, BSM (Best Station Memory)
- USB-Schnittstelle (hinten, Kabel im Lieferumfang)
- Audio: MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC
- Video: DivX, MPEG-1,2,4
- iPod/iPhone-Steuerung per USB
- MOSFET 50: 4x50W max., 4x27W DIN sinus
- 3 Paar Cinch-Vorverstärkerausgänge (4V)
- DSP mit Network Mode (digitale 3Wege-Weiche)
- 13 Band-Grafikequalizer und Laufzeitkorrektur, selbstmessen (Mikrofon Sonderzubehör)
- Videoeingang (Klinke)
- Anschluss für Rückfahrkamera, automatische Umschaltung, Einblendung von Hilfslinien
- Ausgang für Heckmonitor
- Infrarot-Fernbedienung nachrüstbar (CD-R33)
- Eingang für kfz-spezifische Lenkradfernbedienung (Adapter Sonderzubehör)
- Tastenbeleuchtung regelbar (112 Farben)
- Startbildschirm individualisierbar
- Uhr und Kalender



Bluetooth-Funktionalität*:

- Freisprecheinrichtung, Parallelanschluss von zwei Telefonen möglich
- Externes Mikrofon im Lieferumfang – kann unabhängig vom Radio an akustisch optimaler Position montiert werden
- Telefonbuchübertragung
- Audio Streaming (A2DP)

* Funktionen nur mit kompatiblen, entsprechend ausgestatteten Telefonen möglich!

€ 249,00

(Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung)

Lieferbar ab August 2019

EAN 4988028449161