

SAUTER HMM

Uitgebreide functies voor veeleisende taken

KERN



Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Leeb-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HMM

Meetsysteem	
Meetbereik [Min] (HLx)	170
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Af leesbaarheid hardheid [d] (HLx)	1
Testobject dikte [Min]	3 mm
Hardheidsschalen	HLD
Testobject minimumgewicht [Min]	2 kg
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D
Inclusief testblok	✓
Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa
Tolerantie (% van [Max])	1%
Meetsonde lengte	14,6 cm
Meetsonde diameter	2 cm

Scherm	
Type display	LCD

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	150×80×30 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×80×30 mm

Materiaal behuizing	kunststof
Schaal - Display type	Digitaal

Functies	
360° meting mogelijk	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	9
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	1
Statistiekfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij Accu
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan) NiMH
Batterij	3×1.5 V AAA
Batterij oplaadtijd	30 h
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	4,5 V
Aantal batterijcellen	3
Batterij - enkelgewicht	139,8 g
Batterij - totaalgewicht in het artikel	419,4 g
Batterij - opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,8 Wh
Accu	7.2V, 700 mA
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	380×280×80 mm

Uitgebreide functies voor veeleisende taken

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	4,56 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761139657
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

