



# Onderhoudsvrije loodaccu HUANYU HYS1270 (12V7.0A)

Bestnr. 25 02 02

## Buitenmaten (mm)




## Ontladingscurves (25 °C)



## Verskil tussen temperatuur ontladingsstroom en Ontladingduur tijd

## Specificaties

Nominaal Voltage	12V	
Gemiddelde capaciteit (bij 20 uur gebruik)	7.0Ah	
Totale hoogte	100mm	
	Hoogte	94mm
	Lengte	150mm
	Breedte	65 mm
Gewicht	Ca. 2,80 kg	



## Karakteristieken

Capaciteit (25 °C)	20 uur ontl. (360mA)	7.0Ah
	10 uur ontl. (680mA)	6.8Ah
	5 uur ontl. (1260mA)	6.3Ah
	1 uur ontl. (4900mA)	4.9Ah
	1.5 uur ontl. Tot 10.5V	3.5A
Interne weerstand	Volledig geladen batterij (25 °C)	40mΩ
Capaciteit beïnvloed door temperatuur (duur van 20 uur)	40 °C	102%
	25 °C	100%
	0 °C	85%
	- 15 °C	65%
Zelfontlading (25 °C)	Capaciteit na 3 maanden opslag	91%
	Capaciteit na 6 maanden opslag	82%
	Capaciteit na 12 maanden opsl.	64%
Terminal	F1	
Lading (constant voltage)	cyclu s	Initiële oplaadstroom minder dan 2.8A Voltage 14.40 – 15.00V
	float	Voltage 13.50 – 13.80V