


19" inschuifbehuizing

Bestnr.	54 98 05
	54 98 17
	54 98 29
	54 98 41

Deze 19"- inschuifbehuizing is een prijsgunstige oplossing voor alle toepassingen. De eenvoudige maar stabiele constructie maakt een makkelijke en veilige inbouw in een 19"-normbehuizing mogelijk.

Het deksel en de bodemplaat worden op een metalen frameconstructie geschroefd, waardoor de onderdelen optimaal toegankelijk zijn. Door de frameconstructie van 1,5 mm staalplaat wordt een grote mate van stevigheid bereikt.



De aparte onderdelen zijn voorzien van een zwarte poederlaag. Het deksel is bovendien voorzien van ventilatiespleten.

Omvang levering: 1 frontplaat, 1 behuizingframe, 1 deksel, 1 bodemplaat, montage-materiaal.

Behuizing	Hoogte buiten	Breedte buiten	Diepte buiten	Hoogte binnen	Breedte binnen	Diepte binnen
011.51 549805	44	483	304	38	438	298
011.52 549817	88	483	304	75	438	298
011.53 549829	132,5	483	304	120	438	298
011.54 549841	177	483	304	160	438	298