
Greep uit de online catalogus

UT 4-QUATTRO/ 2P BU

Artikelnummer: 3060306



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060306

Aansluitklem, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 046356 090414
sales group	A870
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 341 (CAT-3-2013)

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	4
kleur	blauw
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Afmetingen	
breedte	6,2 mm
lengte	82,4 mm
hoogte NS 35/7,5	47,5 mm
hoogte NS 35/15	55 mm

Technische gegevens	
belastingsstroom maximaal	32 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²)
test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
nominale stroom I_N	32 A
nominale spanning U_N	500 V
open zijwand	ja

Aansluitgegevens	
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm²
max. aderdoorsnede massief	6 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel	6 mm²
min. soepele aderdoorsnede AWG	26
Max. soepele aderdoorsnede in AWG	10
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	4 mm²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	4 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	1,5 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	1,5 mm²

2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	1 mm²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,14 mm²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	1,5 mm²
aansluitmethode	schroef- / connectoraansluiting
striplengte	9 mm
teststift	A4
schroefdraad	M3
min. aandraaimoment	0,6 Nm
max. aandraaimoment	0,8 Nm

Toelatingen

toelatingen: CSA, cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
3040588	PC	Polarisatiester, lengte: 3 mm, breedte: 3 mm, hoogte: 6 mm, kleur: rood
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm

0828736	UCT-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Coderingsstift zonder inktpatroon, voor het handmatig beschrijven van coderingsschildjes, codering wisbestendig, lijndikte 0,35 mm
0824992	ZB 6 CUS	Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 6,15 x 10,5 mm

Eindplaten

3045648	D-UT 4-QUATTRO/ 2P	Afsluitplaat , lengte: 82,4 mm, breedte: 2,2 mm, kleur: grijs
3036738	DP PS-6	Opvulplaat, kleur: rood
3047109	DS-UT 2,5/4	Eindplaatsegment, kleur: grijs

algemeen

3060335	UT 4-QUATTRO/ 2P-F	Schroefflens, voor de montage van COMBI-stekers, contour- en rastergelijk met de betreffende COMBI-klemmen

bruggen

3030336	FBS 2-6	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: rood
3030242	FBS 3-6	Steekbrug, aantal polen: 3, kleur: rood
3030255	FBS 4-6	Steekbrug, aantal polen: 4, kleur: rood
3030349	FBS 5-6	Steekbrug, aantal polen: 5, kleur: rood
3030271	FBS 10-6	Steekbrug, aantal polen: 10, kleur: rood
3030365	FBS 20-6	Steekbrug, aantal polen: 20, kleur: rood
3032224	FBS 50-6	Steekbrug, aantal polen: 50, kleur: rood

gereedschap

1205053	SZS 0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

montage

3047196	ATP-UT-QUATTRO	Groepenscheidingsplaat, lengte: 69,7 mm, breedte: 2,2 mm, hoogte: 52,5 mm, kleur: grijs
3022218	CLIPFIX 35	Snelmontage-eindsteun, voor 35 mm montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 8 en ZB 8/27, klemmenstrookcodering KLM 2 en KLM, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
3022276	CLIPFIX 35-5	Snelmontage-eindsteun, voor montagerail NS 35/7,5 of NS 35/15, geschikt voor Zackband ZB 5 en ZBF 5, klemmenstrookcodering KLM 2, KLM 3 en KML 3L, parkeermogelijkheid voor FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, breedte: 5,15 mm, kleur: grijs
0800886	E/NS 35 N	Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, profielgetrokken, hoge uitvoering, ongeboord, dikte: 1,5 mm, materiaal: aluminium, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, dikte: 1,5 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte 15 mm, breedte 35 mm, lengte: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, dikte: 2,3 mm, hoogte: 15 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

stekers/adapters

0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201689	MPS-IH BU	Isolatiehuls, kleur: blauw
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201728	MPS-IH GY	Isolatiehuls, kleur: grijs
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201692	MPS-IH YE	Isolatiehuls, kleur: geel
0201744	MPS-MT	Teststekers
3032871	PAI-4-N GY	Testadapter, kleur: grijs
3030996	PS-6	Testadapter, kleur: rood
3038736	PS-6/2,3MM RD	Teststekers, kleur: rood

Aanvullende producten

Artikel	Omschrijving	Omschrijving

stekers/adapters

3060115	UP 4/ 1	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060021	UP 4/ 1-L	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060034	UP 4/ 1-L BU	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: blauw
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: groen-geel
3060050	UP 4/ 1-M	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060063	UP 4/ 1-M BU	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: blauw

3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: groen-geel
3060089	UP 4/ 1-R	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060092	UP 4/ 1-R BU	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: blauw
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: groen-geel
3060128	UP 4/ 2	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 12,4 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060131	UP 4/ 3	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 18,6 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060144	UP 4/ 4	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 24,8 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060157	UP 4/ 5	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 31 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060160	UP 4/ 6	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 37,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060173	UP 4/ 7	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 43,4 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060186	UP 4/ 8	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 49,6 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060199	UP 4/ 9	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 55,8 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060209	UP 4/10	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 62 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060212	UP 4/11	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 68,2 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060225	UP 4/12	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 74,4 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060238	UP 4/13	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 80,6 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs

3060241	UP 4/14	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 86,8 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3060254	UP 4/15	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, breedte: 93 mm, hoogte: 41,2 mm, kleur: grijs
3045800	UPBV 4/ 1	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045716	UPBV 4/ 1-L	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: blauw
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: groen-geel
3045745	UPBV 4/ 1-M	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: blauw
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: groen-geel
3045774	UPBV 4/ 1-R	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: blauw
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 6,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: groen-geel
3045813	UPBV 4/ 2	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 12,4 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045826	UPBV 4/ 3	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 18,6 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045839	UPBV 4/ 4	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 24,8 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045842	UPBV 4/ 5	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 31 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs

3045855	UPBV 4/ 6	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 37,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045868	UPBV 4/ 7	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 43,4 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045871	UPBV 4/ 8	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 49,6 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045884	UPBV 4/ 9	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 55,8 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045897	UPBV 4/10	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 62 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045907	UPBV 4/11	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 68,2 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045910	UPBV 4/12	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 74,4 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045923	UPBV 4/13	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 80,6 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045936	UPBV 4/14	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 86,8 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs
3045949	UPBV 4/15	Connector, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, breedte: 93 mm, hoogte: 48,5 mm, kleur: grijs

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden