

KV-M-M50-GD-(8)

Artikelnummer: 1636509



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636509>

HEAVYCON M50-kabelwartel metaal, wanddoorvoer voor
dataconnectoren, met deelbare afdichting, gatdiameter: 1 x 8 mm,
binnenwerkse breedte: 37 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 028233
sales group	D092
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	74122000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 615 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

materiaal wartel	messing, vernikkeld
materiaal wartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	TPE
materiaal O-ring	NBR
sleutelwijdte wartelmoer	50 mm
sleutelwijdte wartel	54 mm

schroefdraadsoort aansluitzijde	M50
lengte bevestigingsschroefdraad	10,00 mm
kabelbuitendiameter	7,5 mm ... 8 mm
afdichtingsbereik	7,50 mm ... 8,00 mm
beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden