

SAC-3P- 2,5-PUR/M 8SIFS

Artikelnummer: 1519862

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519862>

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij
kabeluiteinde, op bus recht M8, A-gepolariseerd, kabellengte: 2,5 m

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 019989
sales group	D130
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

kabellengte	2,5 m
striplengte van het vrije kabeluiteinde	50 mm

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP65
	IP67
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal afdichting	NBR
statusindicatie	Nee

Gegevens kabel

kabeltype	PUR, halogeenvrij, zwart
kabelcode	Li9Y11Y-HF
aderdoorsnede	0,25 mm ²
AWG signaalleiding	24
aderopbouw signaalleiding	32x 0,10 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,15 mm ± 0,05 mm
wanddikte isolatie	≥ 0,38 mm (aderisolatie)
aderkleuren	bruin, blauw, zwart
compleet getwist	3 aders in de lengte getwist
buitenmantel, kleur	zwartgrijs RAL 7021
kabeldiameter	4,40 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	44 mm
aantal buigcycli	4000000
buigradius	44 mm
richting van de verplaatsing	10 m
snelheid van de verplaatsing	3 m/s
kabelgewicht	23 kg/km
buitenmantel, materiaal	PUR
materiaal aderisolatie	PP

materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
aderweerstand	$\leq 77,6 \text{ }\Omega/\text{m}$
nominale spanning kabel	300 V
testspanning kabel	4000 V

Toelatingen



toelatingen


cULus Listed

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets




Bus M8, snap-in, recht

schakelschema




Contactbezetting van de M8-bus

schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht
buszijde



PUR, halogeen vrij, zwart [PUR]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden