

VS-EC-MSDB SH SCO

Artikelnummer: 1440711



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440711>

Sensor-/actorinbouwsteker, Mini-B USB, M12 SPEEDCON, met rechte THR-soldeeraansluiting

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 554053
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 205 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	4
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 100
aansluitmethode	soldeerstiften
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)


Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld
beschermklasse	IP67

Elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT7, voor USB 2.0 (480 Mbit/s)
--------------------------------------	---------------------------------

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1456187	PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12	Afsluitkap M12 van kunststof met bevestigingsband, voor niet-gebruikte M12-stekers met 12,0 mm-bevestigingsoog


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

M12-inbouwconnector



schematekening



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden