

348 / 358

Dag-tijdschakelklok voor inbouwmontage, eenvoudige programmering, met keuzeschakelaar voor auto/aan/uit



Type	Schakelklok	Kortste schakeltijd
------	-------------	---------------------


348 T 30	24 uur	30 minuten
----------	--------	------------

358 W 1,75	7 dagen	1 uur 45 minuten
------------	---------	------------------

Beschrijving

- Dag- of weekprogramma
- Eenvoudige installatie in bestaande inbouwdozen
- Betrouwbaar door het programmeren van in- en uitschakeltijden bij afwezigheid
- Keuzeschakelaar Auto/Aan/Uit
- Eenvoudige, overzichtelijke programmering

Afmetingen




hxb: 70 x 81 mm



Ø: 53 mm, diepte: 33 mm, hoogte: 16 mm

Aansluitingen



Technische gegevens

Voedingsspanning:	230 V AC
Frequentie:	50 Hz
Schakelvermogen:	10 (2) A 250 V $\cos \varphi = 1$, 2200 W
Aandrijving:	Synchrone motor
Eigen verbruik:	1,6 VA
Schakelklok:	348: 48 onverliesbare schakelschuiven 358: 96 onverliesbare schakelschuiven
Kleinste schakeltijd:	348: 30 minuten 358: 1 uur 45 minuten
Keuzeschakelaar:	Auto/Aan/Uit
Montage:	In inbouwdoos , daarvoor zijn 3 kabelaansluitingen noodzakelijk