

SACC-E-M12MS-5CON-M12 PSCUP

Artikelnummer: 1436437



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436437>

Sensor-/actorinbouwconnector, steker, 5-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met M12-schroefdraad, met soldeeraansluiting, kunststofuitvoering

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 438384
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 241 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V
aantal polen	5
overgangsweerstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (stekker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	PA 66
materiaal afdichting	Viton
montagetechniek	voorwandmontage M12 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeeraansluiting
statusindicatie	Nee

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets




M12-inbouwconnector



Behuizingsuitsparing voor M12-
bevestigingsschroefdraad, montagewand
met doorgaande boring

schematekening



Pool schema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden