

SUBCON-PLUS F4

Artikelnummer: 2744089

De afbeelding toont de variant SUBCON-PLUS M 2



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744089>

D-SUB-connector, 9-polige bus, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: CAN, KEBA tot 1 Mbit/s, pinbezetting: 2, 3, 4, 5, 6, 7; schroefaansluitklemmen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 157388
sales group	H631
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	60 V AC/DC
nominale stroom I_N	1 A
bussysteem	CAN, KEBA
steekcycli	> 200
max. kabeldiameter	10 mm
min. kabeldiameter	6 mm
SUBCON-bevestigingsschroeven	4-40 UNC

aandraaimoment	0,4 Nm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	5000 m (beperking zie fabrikantverklaring)
materiaal behuizing	ABS, gemetalliseerd
pinbezetting	2, 3, 4, 5, 6, 7 op elke twee klemmen

Aansluitgegevens

Aansluiting	D-SUB-connector
aantal polen	9
aansluitmethode	D-SUB-bus
aandraaimoment	0,4 Nm
Aansluiting	printaansluiting
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1 mm ²
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
striplengte	5 mm
aandraaimoment	0,4 Nm

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1652651	VS-09-GC-ST/ST	D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 signaalcontacten, contactsoort stift, Gender-Changer, bevestiging via 4-40 UNC-schroefdraad
gereedschap		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
montage		
2799694	SUBCON-SHORT-SCREW	Optionele bevestigingsschroef, zonder rand voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is, met sleuf, lengte: 40 mm, UNC 4-40-schroefdraad

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden