



# G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

CE

Bestnr. 86 00 49

**weinberger®**  
**Pillendoos**



**CONRAD**  
INZICHT IN ELEKTRONICA EN TECHNIEK

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 2011 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Internet: [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) of [www.conrad.be](http://www.conrad.be)

## **Pillendoos "Vergeet niets" met vijf alarmtijden**

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Om alle mogelijkheden van deze pillendoos juist te gebruiken, moet u voor de eerste ingebruikneming beslist de gebruiksaanwijzing doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

### **Bijzonderheden:**

Deze pillendoos helpt u bij het organiseren van uw dagelijkse inname van medicijnen en herinnert u met de instelbare alarmtijden aan de innametijden.

Verdere voordelen van de pillendoos:

- Geïntegreerde kwartsklok met een groot LC- display (cijferhoogte: 13 mm>).
- 5 alarmtijden per dag programmeerbaar. De geprogrammeerde tijden worden dagelijks herhaald.
- Het alarm kan akoestisch of als trilsignaal of akoestisch en trilsignaal ingesteld worden.
- De blauwe achtergrondverlichting vergemakkelijkt de bediening ook bij duisternis.
- **De pillendoos beschikt over een hartslagmeter.**


### **Veiligheidsaanwijzingen / doel waarvoor het product bestemd is**

- De pillendoos bezit kleine onderdelen (batterijen etc.) die door kleine kinderen ingeslikt kunnen worden en daardoor levensgevaarlijk zijn. Bewaar de pillendoos op een plaats waar deze onbereikbaar is voor kleine kinderen. Als er een batterij of een ander onderdeel is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Bescherm het apparaat tegen zonlicht, temperaturen boven 50 °C en zorg dat er geen water kan binnendringen.
- Laat de pillendoos niet vallen, maak het apparaat alleen open voor het vervangen van de batterij of om een "reset" uit te voeren.
- Gebruik het apparaat alleen als pillendoos, elk andere bestemming is volgens de fabrikant niet toegestaan.

### **Aanwijzingen voor de verwijdering**

- De meegeleverde batterijen mogen niet opgeladen of op een andere manier gereactiveerd, niet gedemonteerd, in het vuur werpen of kortgesloten worden. Batterijen dienen volgens de wettelijke bepalingen verwijderd worden. U kunt verbruikte batterijen inleveren in winkels waar batterijen verkocht worden, of bij het gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Dit product mag aan het eind van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke afval verwijderd worden. Breng het naar een plaats waar elektrische en elektronische apparatuur gerecycled worden. Informeer bij uw gemeente over het voor u geldende afvalbrengpunt.

## Het apparaat




### Plaatsen of vervangen van een verbruikte batterij

De pillendoos werkt op twee batterijen.




De lithiumbatterij CR 2025 verzorgt de klok en de polsslagmeter, een AAA- batterij (LR03, R03) is nodig voor de alarmfunctie (akoestisch, trilsignaal of akoestisch en trilsignaal) en de verlichting van het LC-display. De CR 2025 is reeds geplaatst. De AAA- batterij dient voor de ingebruikneming van de pillendoos in het batterijvak (let op de inlegpositie) geplaatst te worden.


Voor het vervangen of plaatsen van de AAA- batterij opent u de pillendoos door het schuifje "OPEN ►" aan de zijkant van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Hierdoor wordt de vergrendeling van het boven- en onderstuk van het apparaat geopend en kunnen de twee helften uit elkaar gehaald worden. Het batterijvak bevindt zich in het bovenstuk. Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij!

De batterij moet vervangen worden als de displayweergave het contrast verliest (CR 2025) of als de verlichting of het alarm zwakker worden (LR03, R03).










### Instellen van de klok

1. Zet de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat op positie:  HOLD ▶
2. Druk ca. 3 seconden op de toets "T-SET" onder de displayweergave.  
Op het display verschijnt  en de uren knipperen.
3. Door de ring voor de tijdinstelling te draaien kunt u de uren instellen.
4. Druk opnieuw op de toets "T-SET" en de minuten knipperen. Stel met de ring voor de tijdinstelling de minuten in.
5. Door nog een keer op de toets "T-SET" te drukken wordt de tijdinstelling afgesloten. De aanduiding  op het display gaat uit.

Als u de schuifschakelaar "HOLD" op positie  HOLD ▶ zet, zijn alle toetsen zonder functie. D.w.z. dat de schuifschakelaar "HOLD" de veiligheid biedt tegen onbedoelde toetsbedieningen.

### Instellen van de vijf alarmtijden

1. Zet de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat op positie:  HOLD ▶
2. Druk ca. 3 seconden op de toets  onder de displayweergave  
Op het display verschijnt  en de 1e alarmtijd „1 -:- -“ knippert.
3. Door de ring voor de tijdinstelling te draaien kunt u de eerste alarmtijd in stappen van 30-minuten instellen.
4. Druk opnieuw op de toets  en het instellen van de eerste alarmtijd wordt afgesloten. De volgende alarmtijd „2 -:- -“ knippert.

U kunt de tweede (derde, vierde en vijfde) alarmtijd op dezelfde manier met de ring voor de tijdinstelling instellen of indien u alleen één alarmtijd wilt instellen gaat u met de toets  tot de vijfde alarmtijd verder schakelen en door nogmaals op de toets  te drukken de instelling voor de alarmtijd afsluiten. De aanduiding  op het display gaat uit.  
Na het programmeren van de alarmtijden zet u de schuifschakelaar "HOLD" terug op positie:



### Resetten van alle tijden

Open de pillendoos door het schuifje "OPEN ▶" aan de zijkant van het apparaat in de richting van de pijl te schuiven. Druk dan met behulp van een tandenstoker of iets dergelijks in de opening "RESET". Alle tijden worden teruggezet. De klok toont 12:00 en de alarmtijden "- : - -"

Opening "RESET"



### Vullen van de pillendoos met medicijnen

De pillendoos heeft op de achterzijde vijf genummerde vakken waarin u uw medicijnen kunt bewaren. Door het doorzichtige deksel te draaien kunt u de vakken openen of de medicijnen uithalen.



Deksel medicijnvakken

### Displayverlichting

Om de displayverlichting voor ca. 10 seconden in te schakelen zet u eerst de schuifschakelaar "HOLD" op positie:  HOLD ▶ en vervolgens drukt u op de toets "Light".

### Instellen van het soort alarm

U kunt met de schuifschakelaar "BEEP VIB BEEP+VIB" kiezen tussen akoestisch alarm, het trilalarm of akoestisch alarm met trilalarm. Dit kunt u instellen zonder de schuifschakelaar "HOLD" te bedienen.



### Alarm / uithalen van de medicijn

Als het alarm afgaat, moet u de medicijn in het vak van de bijbehorende alarmtijd uithalen door het deksel te draaien. Door het draaien schakelt het alarm uit en op het display wordt "- : -" aangegeven. Het alarm klinkt of trilt ca. 30 seconden.

Verzuimd u het uithalen van de medicijn gaat het alarm nog 2 keer af met een afstand van 5 minuten.

Als u de medicijn uithaalt 15 minuten voordat het alarm afgaat of het doorzichtige deksel draait, wordt het alarm onderdrukt.


Heeft u een alarmtijd verzuimd en de medicijn niet uitgehaald, blijft de alarmtijd ter herinnering op het display staan.


Normaalgesproken heeft u alle medicijnen uitgehaald en op het display worden de alarmtijden aangeduid als "- : -". Dagelijks om 0:13 uur worden de vooraf ingestelde alarmtijden weer geactiveerd, zodat de pillendoos op de volgende dag opnieuw met deze alarmtijden werkt.

### De hartslagmeter

De pillendoos beschikt naast de eigenlijke functie over een hartslagmeter. Door het meten van de polsfrequentie (hartslag per minuut) kunt u eventuele invloeden door de medicijn bepalen en uw arts raadplegen. Verander nooit zelf de dosering van het voorgeschreven geneesmiddel!

### Gebruik van de hartslagmeter

1. Zet de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat op positie:  HOLD
2. Druk kort op de toets voor de polsslagmeting "PULSE START" aan de zijkant van de pillendoos. Op het display verschijnt een hart en "- : -".
3. Plaats een vingertop op de sensor voor de hartslagmeting zodat het hart gaat knippen. Het knippen geeft aan dat het apparaat een meetbare hartslag heeft gevonden.
4. Na 15 tot 60 seconden wordt uw hartslag per minuut weergegeven.

Na de hartslagmeting zet u de schuifschakelaar "HOLD" aan de zijkant van het apparaat terug op positie: 

### Garantie

Op de pillendoos "Vergeet niets" heeft u een garantie van twee jaar. Tijdens de garantieperiode wordt het defecte apparaat kosteloos gerepareerd. Na verloop van de garantieperiode heeft u evenwel de mogelijkheid het defecte apparaat op uw kosten door een servicedienst te laten repareren.

Een garantie wordt niet verleend bij schades die terug te voeren zijn op niet-vakkundige behandeling, ongevallen, niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of veranderingen aan het apparaat door derde. Niet onder garantie vallen: verpakking, batterijen en de gebruiksaanwijzing.

## Technische gegevens

Voedingsspanning	klokfunctie, polsslagmeting: 3V (1x CR 2025) verlichting, alarmfuncties: 1,5V (LR03 of R03)
Klok	kwartsklok (nauwkeurigheid $\pm 20$ sec./maand)
Alarm	akoestisch, trillend of akoestisch + trillend
Aantal alarm/dag	5
Medicijnvakken	5
Weergave	LC-display met 13 mm cijferhoogte (kloktijd)
Afmeting	$\varnothing$ 80 mm, hoogte 31 mm
Gewicht	96 g (incl. batterijen, excl. medicijnen)
Hartslagmeting	Aantal hartslagen per minuut
Verlichting display	blauw

## Distributie en service

WEINBERGER GmbH & Co. KG, Bergische Straße 11, D-42781 Haan