






Elektronische detector voor metaal en spanningvoerende leidingen


Rev.1216



- Met het apparaat is het gericht zoeken naar metalen zoals wapeningsijzer, verwarmingsbuizen en waterleidingen mogelijk.
- Ééntoetsbediening voor de omschakeling van de verschillende meetmodi.
- Dankzij het bedieningsmenu op het LC-display kan het apparaat eenvoudig en veilig worden bediend.
- Auto-Calibration: Past het apparaat direct na het inschakelen aan de verschillende ondergronden aan.
- Auto-Cal Plus: Maakt een eenvoudige beperking van meetobjecten in de Metal-Scan-modus mogelijk.
- Akoestische en optische signalen voor het vinden van voorwerpen.
- De permanente spanningswaarschuwing waarborgt een hoge veiligheid.
- Bij het lokaliseren van spanningvoerende leidingen kunnen positie en looprichting nauwkeurig worden vastgelegd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Meetbereik AC	110 - 230V, 50 - 60 Hz
WERKTEMPERATUUR	0°C...40°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-20°C ... 70°C
STROOMVOORZIEJING	1 x 9V-batterij (E-blok/PP3/6LR61)
AFMETINGEN (B x H x D)	85 x 180 x 38 mm
GEWICHT (incl. batterij)	180 g



CombiFinder Plus
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)
313 x 123 x 60 mm

OVERZICHT

1	Gerichte metaallokalisatie ferro-scan / non-ferro-scan (Metal-scan)	tot 7,5 cm / tot 5 cm diepte
2	Gerichte lokalisatie van stroomleidingen - spanningvoerend (AC-Scan)	tot 4 cm diepte

Automatische kalibratie	ja
Permanente spanningswaarschuwing	ja
Weergave	Verlicht display
Detectie- en waarschuwingaanwijzingen	Visueel en akoestisch

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CombiFinder Plus	080.955A	4 021563 684199	5

