

KERN ORA 1RE

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-E

Meetsysteem

Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meetmethode	Refractie Totale reflectie
schalen	Refractive index
Meetbereiken	1,333 nD - 1,405 nD 1,405 nD - 1,468 nD 1,468 nD - 1,517 nD

Af leesbaarheden [d]	0,005 nD 0,005 nD 0,005 nD
----------------------	----------------------------------

Meetbereik brekingsindex [Min]	1,333 nD
--------------------------------	----------

Meetbereik brekingsindex [Max]	1,405 nD
--------------------------------	----------

Uitlezing brekingsindex	0,005 nD
-------------------------	----------

Schaal van brekingsindex	✓
--------------------------	---

Meetbereik brekingsindex II [Min]	1,405 nD
-----------------------------------	----------

Meetbereik brekingsindex II [Max]	1,468 nD
-----------------------------------	----------

Uitlezing brekingsindex II	0,005 nD
----------------------------	----------

Meetbereik brekingsindex III [Min]	1,468 nD
------------------------------------	----------

Meetbereik brekingsindex III [Max]	1,517 nD
------------------------------------	----------

Uitlezing brekingsindex III	0,005 nD
-----------------------------	----------

Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
-------------------------------	---------------------------

Toepassingsgebied	Deskundige toepassingen
-------------------	-------------------------

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functionies

Bescherming IP - complete unit	-
--------------------------------	---

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290
--	---------

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	215×190×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×200×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,01 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761159907
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

