


DistanceCheck



Laser-afstandsmeter – eenvoudige bediening

Rev.0216



- **Op het punt nauwkeurig met laserlicht** voor de exacte berekening van lengten
- Met de **oppervlakte- en volumefunctie** kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
- **Meetnauwkeurigheid** tot 20 m: $\pm 2 \text{ mm}^*$
- **Meetbereik binnen: 0,05 m tot 20 m**
- **3 meetniveaus omschakelbaar:** voorzijde, achterzijde en punt
- **Min./max.-functie** voor de bepaling van diagonale, horizontale en verticale trajecten met weergave van min./max.-verschilwaarde
- Horizontaal VTN-display met 4 regels
- Pin voor metingen vanuit de hoek
- **Kleine bouwvorm** met comfortabele clip, passend voor de hemdzak en iedere gereedschapskist

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID	$\pm 2 \text{ mm}$ (karakteristiek)*
MEETBEREIK	max. 20 m
MINIMALE REIKWIJDTE	0,05 m
LASER	Klasse 2 < 1mW
LASERGOLFLENGTE	650 nm
WERKTEMPERATUUR	-10°C ... 40°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-20°C ... 70°C
EENHEDEN (omschakelbaar)	m / ft / inch / ft-inch
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING	30 sec. laser / 3 min. apparaat
FUNCTIES	afstanden, oppervlakten, volumes, min./max./continuummeting
STROOMVERZORGING	2 x AAA 1,5 Volt-batterijen
AFMETINGEN (B X H X D)	118 x 37 x 26 mm
GEWICHT incl. batterijen	84 g

* Toepassings specifieke details zie bedieningshandleiding



Verlicht VTN-display



Veelzijdige functies



Pin voor metingen vanuit de hoek



DistanceCheck

+ batterijen (2 x 1,5 V type AA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
DistanceCheck	080.810A	4 021563 694181	5

